

**Garant****Držac alata s MK drškom s klinom, oblik AD, SK 40 kratko, MK unutarnji: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301155 1
GTIN	4045197285874
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Brušeno izvana i iznutra.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT** –Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Morse konus, unutarnji	1
Vanjski Ø D	25 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 12000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 8 μm
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter

## Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308615 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308700 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308806 40