

HOLEX®**Držac za glodače glave Oblik A, SK 50 kratko, Ø trna d1: 40 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301100 40
GTIN	4045197145826
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- **Od steznog Ø 40 s 4 provrta s navojima za prihvat glodaćih glava prema DIN 2079.**
- **Konusna drška, prihvatni pin i kontaktne površine brušene na vijencu.**
- **Kratka izbočina.**
- **Povećana kontaktna površina vijenca.**
- **S Balluffchip provrtom.**

Dio isporuke:

Uključujući pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308810– 308830, poseban ključ br. 309840.

Standard: DIN 6357

Norma prihvata: DIN 69871

Norma prihvata: ISO 7388-1

Oblik: A

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Točnost rotacije: ≤ 6 µm

Duljina izboja A-dimenzija: 50 mm

Vanjski Ø D: 88 mm

Duljina klina glodalice L₄: 27 mm

Rezervni pritezni vijak za glodalo 309860: 40

odgovarajući posebni ključ 309840: 40

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Duljina klina glodalice L ₄	27 mm
odgovarajući posebni ključ 309840	40
Ø trna d ₁	40 mm
Rezervni pritezni vijak za glodalo 309860	40
Vanjski Ø D	88 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC

Pribor

Pritezni vijak za glodala za trn Ø 40 mm	309860 40
Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK	308820 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK	308812 50
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
	308615 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK

308830 50

Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308720 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50

308605 50

Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50

Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308700 50

Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

308610 50

Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 50

308640 50

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308620 50

Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 50

308740 50

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK

308810 50

Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308660 50

Pritezni vijak za glodala za trn Ø 50 mm

309860 50

Specijalni ključ za trn Ø 50 mm

309840 50