

**Garant**

**Držač za glodače glave ADB oblik s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 100, Ø trna d1: 22mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301030 22
GTIN	4045197285652
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **S 4 kanala rashladnog sredstva.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	19 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22

Vanjski Ø D	48 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

## Pribor

Povlačni vijak 90°zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 22 mm	309860 22
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 40 mm	309860 40
Specijalni ključ za trn Ø 22 mm	309840 22
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40