

Garant

Držać za glodače glave ADB oblik s rupama rashladnog kanala, SK 50 kratko, Ø trna d1: 32mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301090 32
GTIN	4045197285751
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **S 4 kanala rashladnog sredstva.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Duljina klina glodalice L ₄	24 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32
Ø trna d ₁	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm

Vanjski Ø D	78 mm
Stezni Ø D ₁	32 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm	309860 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 32 mm	309860 32
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50