

**LOCTITE****2K ljepilo, oznaka proizvođača: 3090**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083371 3090
GTIN	4058093009079
Razred artikla	04L

## Opis

### Izvedba:

**Žilavo elastično 2K ljepilo** za brzu i jednostavno ljepljenje i trajno čvrste spojeve. Stvrdne pri sobnoj temperaturi.

Za trajno fiksne spojeve različitih materijala poput drveta, metala, tvrdih plastika i stakla. Visoka otpornost na rezanje i guljenje. 2K cijanakrilat s odličnom sposobnošću ispunjavanja pukotina (do 5 mm) i brzim sušenjem. **Prikladno za primjene iznad visine glave i okomite površine.**

## Tehnički opis

Vlačno smična čvrstoća	15,1 N/mm <sup>2</sup>
Oznaka proizvođača	LOCTITE 3090
Dinamična viskoznost	18000 mPas
Vrijeme obrade	90 s
Vlačna čvrstoća	28 N/mm <sup>2</sup>
Osobina	ne uvlači se
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec

Oblik	tekuće
Kemijska baza	Etil cijanoakrilat
Boja	prozirno
prikladno za materijal	Papir
prikladno za materijal	Koža
prikladno za materijal	Tkanina
prikladno za materijal	Plastika
prikladno za materijal	Drvo
prikladno za materijal	porozni materijali
Broj UN	UN3334
Temperatura na području primjene	-20 °C
Klasa opasnih tvari	9
Temperatura skladištenja	2 °C
Količina punjenja	10 g
Tvrdoća prema Shoreu A	79
Temperatura obrade	5 - 30 °C
Gustoća	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Funkcionalna čvrstoća prema	24 min
Čvrstoća prema	1,5 - 3 min
maksimalna dimenzija pukotina	5 mm
Vrsta proizvoda	Dvokomponentno ljepilo