

Garant

**Držač za glodače glave ADB oblik s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 100,
Ø trna d1: 32mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301030 32
GTIN	4045197285676
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **S 4 kanala rashladnog sredstva.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Duljina klina glodalice L ₄	24 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32
Ø trna d ₁	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm

Vanjski Ø D	78 mm
Stezni Ø D ₁	32 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 32 mm	309860 32
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 40 mm	309860 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40