

**Garant**

**Držač za glodače glave ADB oblik s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 160,  
Ø trna d1: 27mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301150 27
GTIN	4045197285836
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S RFID/Balluff provrtom za čip.**
- **S 4 kanala rashladnog sredstva.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	21 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27

Vanjski Ø D	60 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

## Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm	309860 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 27 mm	309860 27
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni ključ za trn Ø 27 mm	309840 27
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50