

Garant

Držać za glodače glave ADB oblik s rupama rashladnog kanala, SK 50 kratko, Ø trna d1: 40mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301090 40
GTIN	4045197285768
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **S 4 kanala rashladnog sredstva.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

S 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.

Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Duljina klina glodalice L ₄	27 mm
Ø trna d ₁	40 mm

Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Vanjski Ø D	89 mm
Stezni Ø D ₁	40 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 40 mm	309860 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm	309860 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
	308820 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50