

HOLEX®
Redukcijski tuljac za MK dršku s potisnikom, oblik AD, SK 40 kratko, MK unutarnji: 4

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301160 4
GTIN	4045197145918
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

- **Iznutra i izvana brušeno.**
- **S Balluffchip provrtom.**

Dodatni pribor:

Pritezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308810– 308830.

Norma prihvata: DIN 69871

Norma prihvata: ISO 7388-1

Oblik: AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 12000 min⁻¹

Točnost rotacije: ≤ 8 μm

Duljina izboja A-dimenzija: 95 mm

Vanjski Ø D: 48 mm

Tehnički opis

Morse konus, unutarnji	4
Duljina izboja A-dimenzija	95 mm
Vanjski Ø D	48 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 12000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 8 μm

Pribor

Pritezni svornjak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Pritezni svornjak Mazak, zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Pritezni svornjak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK	308812 40
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK	308810 40
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40

Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 40	308740 40
Pritezni svornjak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK	308830 40
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Pritezni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Pritezni svornjak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK	308820 40
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40