



Teška ručna bušilica, tip: 720547



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075155 720547
GTIN	4014586874463
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Učinkovita bušilica s mogućnošću podešavanja broja okretaja za fleksibilnu primjenu u metalnim konstrukcijama.

- **Desni / lijevi hod za rezanje navoja do M12.**
- **Visokoučinkovita brzostezna glava od metala Röhms SUPRA SK.**
- **Klizna spojka okretnog momenta.**
- **Visokoučinkoviti motor od 1200 W, visoke stabilnosti pri velikom broju okretaja.**

Prednost:

Visokoučinkovita stezna glava od Röhms metala.

Dio isporuke:

Uklj. brzosteznu bušeću glavu 3 – 16 mm, dodatna ručka.

Napomena:

Odgovarajuća spiralna svrdla naći ćete od br. 114000.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Težina	3,5 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 1. brzina	50 mm
Oznaka proizvođača	BOS 16

Područje stezanja stezne glave	3 - 16 mm
Prihvat snaga	1200 W
Prihvat stezne glave	1/2 cola – 20 UNF
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 1. brzina	16 mm
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 520 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	Čelik
Vrsta proizvoda	Bušilica