

Garant

Držać za glodače glave ADB oblik s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 160, Ø trna d1: 50mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301150 50
GTIN	4045197285867
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S RFID/Balluff provrtom za čip.**
- **S 4 kanala rashladnog sredstva.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Duljina klina glodalice L ₄	30 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	50
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	50

Vanjski Ø D	120 mm
Stezni Ø D ₁	50 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
	308820 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus
50

308605 50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308760 50

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm

309860 50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308660 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za
strmi konus 50

308615 50