

**Garant****Držac alata s MK drškom s klinom, oblik AD, SK 50 kratko, MK unutarnji: 3**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301170 3
GTIN	4045197285928
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

- Brušeno izvana i iznutra.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT** –Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

## Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Morse konus, unutarnji	3
Vanjski Ø D	40 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 12000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 8 μm
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter

**Pribor**

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50