

**HOLEX®**
**Držac za glodače glave Oblik A, SK 50 kratko, Ø trna d1: 27 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301100 27
GTIN	4045197145802
Razred artikla	32A

**Opis**
**Izvedba:**

- **Od steznog Ø 40 s 4 provrta s navojima za prihvat glodaćih glava prema DIN 2079.**
- **Konusna drška, prihvatni pin i kontaktne površine brušene na vijencu.**
- **Kratka izbočina.**
- **Povećana kontaktna površina vijenca.**
- **S Balluffchip provrtom.**

**Dio isporuke:**

Uključujući pritezni vijak za glodalo.

**Dodatni pribor:**

Pritezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308810– 308830, poseban ključ br. 309840.

Standard: DIN 6357

Norma prihvata: DIN 69871

Norma prihvata: ISO 7388-1

Oblik: A

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min<sup>-1</sup>

Točnost rotacije: ≤ 6 µm

Duljina izboja A-dimenzija: 40 mm

Vanjski Ø D: 58 mm

Duljina klina glodalice L<sub>4</sub>: 21 mm

Rezervni pritezni vijak za glodalo 309860: 27

odgovarajući posebni ključ 309840: 27

**Tehnički opis**

Rezervni pritezni vijak za glodalo 309860	27
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	21 mm
odgovarajući posebni ključ 309840	27
Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	40 mm
Vanjski Ø D	58 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC

## Pribor

Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK	308830 50
Specijalni ključ za trn Ø 27 mm	309840 27
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK	308812 50
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 50	308740 50
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Pritezni vijak za glodala za trn Ø 50 mm	309860 50
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK	308810 50
Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK	308820 50
Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Pritezni vijak za glodala za trn Ø 27 mm	309860 27
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50