

HOLEX®
Držac za glodače glave Oblik A, SK 50 kratko, Ø trna d1: 32 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301100 32
GTIN	4045197145819
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

- **Od steznog Ø 40 s 4 provrta s navojima za prihvat glodaćih glava prema DIN 2079.**
- **Konusna drška, prihvatni pin i kontaktne površine brušene na vijencu.**
- **Kratka izbočina.**
- **Povećana kontaktna površina vijenca.**
- **S Balluffchip provrtom.**

Dio isporuke:

Uključujući pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308810– 308830, poseban ključ br. 309840.

Standard: DIN 6357

Norma prihvata: DIN 69871

Norma prihvata: ISO 7388-1

Oblik: A

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Točnost rotacije: ≤ 6 µm

Duljina izboja A-dimenzija: 50 mm

Vanjski Ø D: 78 mm

Duljina klina glodalice L₄: 24 mm

Rezervni pritezni vijak za glodalo 309860: 32

odgovarajući posebni ključ 309840: 32

Tehnički opis

odgovarajući posebni ključ 309840	32
Rezervni pritezni vijak za glodalo 309860	32
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Ø trna d ₁	32 mm
Duljina klina glodalice L ₄	24 mm
Vanjski Ø D	78 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC

Pribor

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK	308830 50
Pritezni vijak za glodala za trn Ø 50 mm	309860 50
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
	308812 50

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388
prikladno za strmi konus 50 SK

Pritezni vijak za glodala za trn Ø 32 mm

309860 32

Specijalni ključ za trn Ø 32 mm

309840 32

Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja
zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308720 50

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi
konus 50

308620 50

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872
prikladno za strmi konus 50 SK

308810 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za
strmi konus 50

308615 50

Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308785 50

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi
konus 50

308650 50

Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50

Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za
strmi konus 50 SK

308820 50

Specijalni ključ za trn Ø 50 mm

309840 50

Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 50

308740 50

Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja
zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308700 50

Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50