


**CCMW 060202, KBN35M, tip: ME**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265610 ME
GTIN	4960664543915
Razred artikla	25H

**Opis**
**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive pločice. MultiEdge; 2 rezne oštrice po izmjenjivoj pločici.

Vrsta: KBN35M

Izvedba rezne oštrice: ME

Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Posmak  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Izvedba rezne oštrice	ME
Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 200 m/min
Posmak $f$	0,08 - 0,15 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,2 mm

Vrsta	KBN35M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMW 060202
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	KBN35M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
isprekidano	prikladno		
suho	prikladno		