

**Garant****Set podložnih pločica, tip: ER****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272660 ER
GTIN	4045197371751
Razred artikla	21J

**Opis****Sadržaj:**

10 komada: br. 272606  
vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;  
3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

**Napomena:**

Držači bez fiksnog kuta nagiba isporučuju se s podložnom pločicom od 1,5°.

**Tehnički opis**

Smjer obrade	desno
za veličinu ploča L	22 mm
Vrsta proizvoda	Podložna pločica

**Pribor**

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarne tokarenjeER kut nagiba 0 stupanj	272606 0
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarne tokarenjeER kut nagiba 0,5 stupanj	272606 0,5

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeER kut nagiba 4,5 stupanj	272606 4,5
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeER kut nagiba 1,5 stupanj	272606 1,5
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeER kut nagiba -1,5 stupanj	272606 -1,5
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeER kut nagiba 2,5 stupanj	272606 2,5
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeER kut nagiba 3,5 stupanj	272606 3,5
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeER kut nagiba -0,5 stupanj	272606 -0,5