



DCMW 11T304, KBN25M, tip: MET



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	265688 MET
GTIN	4960664529223
Razred artikla	25H

Opis

Izvedba:

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive pločice. MultiEdge Tough; 2 oštrice po izmjenjivoj reznoj pločici s posebnom honanom oštricom za optimalizaciju neprekinutog reza.

Vrsta: KBN25M

Izvedba rezne oštrice: MET

Dubina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 180 m/min

Tehnički opis

Izvedba rezne oštrice	MET
Dubina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 180 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Vrsta	KBN25M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMW 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	KBN25M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		