


CCMW 060204, KBN35M, tip: ME

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 265616 ME |
| GTIN | 4960664543922 |
| Razred artikla | 25H |

Opis
Izvedba:

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive pločice. MultiEdge; 2 rezne oštrice po izmjenjivoj pločici.

Vrsta: KBN35M

Izvedba rezne oštrice: ME

Dubina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm

Posmak f : 0,08 - 0,15 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 200 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Izvedba rezne oštrice | ME |
| Dubina reza a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 120 - 200 m/min |
| Posmak f | 0,08 - 0,15 mm/okr |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Kutni radijus | 0,4 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta | KBN35M |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | CBN |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMW 060204 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Atribut imena proizvoda | KBN35M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|----------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| nepravilno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| isprekidano | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |