

Garant**Set podložnih pločica, tip: EL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272660 EL
GTIN	4045197371768
Razred artikla	21J

Opis**Sadržaj:**

10 komada: br. 272616
vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Napomena:

Držači bez fiksnog kuta nagiba isporučuju se s podložnom pločicom od 1,5°.

Tehnički opis

Smjer obrade	lijevi
za veličinu ploča L	22 mm
Vrsta proizvoda	Podložna pločica

Pribor

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenje EL/IR kut nagiba 2,5 stupanj	272616 2,5
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenje EL/IR kut nagiba 4,5 stupanj	272616 4,5

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeEL/IR kut nagiba 3,5 stupanj	272616 3,5
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeEL/IR kut nagiba -0,5 stupanj	272616 -0,5
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeEL/IR kut nagiba -1,5 stupanj	272616 -1,5
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeEL/IR kut nagiba 1,5 stupanj	272616 1,5
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeEL/IR kut nagiba 0 stupanj	272616 0
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeEL/IR kut nagiba 0,5 stupanj	272616 0,5