

**DCMW 11T304, KBN35M, tip: MET****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265690 MET
GTIN	4960664544271
Razred artikla	25H

Opis**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive pločice. MultiEdge Tough; 2 oštrice po izmjenjivoj reznoj pločici s posebnom honanom oštricom za optimalizaciju neprekinutog reza.

Vrsta: KBN35M

Izvedba rezne oštrice: MET

Dubina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 180 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 180 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Izvedba rezne oštrice	MET

Vrsta	KBN35M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMW 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	KBN35M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
isprekidano	prikladno		
suho	prikladno		