

Garant**Pločica za odrezivanje neutralna, HB7035, širina utora W: 2,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273100 2,2
GTIN	4045197143150
Razred artikla	21J

Opis**Upotreba:**

Za mačeve za odrezivanje br. 273551 – 273558.

Tehnički opis

Širina uboda w	2,2 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,07 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7035
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	50 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		