



## Akumulatorski / mrežni radio, tip: M18RC



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Robusni radio za gradilišta, zaštićen od prskajuće vode (IP54) za mrežni pogon i pogon na akumulator.

- **Funkcija punjenja za Milwaukee 18 V Akkus.**
- **Bluetooth-funkcija s dosegom od 30 m.**
- **USB-izlaz od 12 V za punjenje mobilnih telefona ili za pogon prijenosnih audiouređaja.**
- **Pogon s Milwaukee akumulatoroima od 18 V ili na mreži napona od 230 V.**

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje mrežni kabel, 2 rezervne baterije, AUX-priključni kabel, bez akumulatora.

### Tehnički opis

Napon baterije	18 V
Visina	381 mm

Duljina	304 mm
Težina	7,7 kg
Oznaka proizvođača	M18RC-0
širina	304 mm
Prihvat	Bluetooth prihvat
Prihvat	USB sučelje
Broj sadržanih baterija	0
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda	Radio

---

## Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC