



Teška ručna bušilica, tip: 720549



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075155 720549
GTIN	4014586876443
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Učinkovita bušilica s mogućnošću podešavanja broja okretaja za fleksibilnu primjenu u metalnim konstrukcijama.

- **Desni / lijevi hod za rezanje navoja do M12.**
- **Visokoučinkovita brzostezna glava od metala Röhms SUPRA SK.**
- **Klizna spojka okretnog momenta.**
- **Visokoučinkoviti motor od 1200 W, visoke stabilnosti pri velikom broju okretaja.**

S mehaničkim prijenosnikom s dvije izlazne brzine.

Prednost:

Visokoučinkovita stezna glava od Röhms metala.

Dio isporuke:

Uklj. brzosteznu bušeću glavu 3 – 16 mm, dodatna ručka.

Napomena:

Odgovarajuća spiralna svrdla naći ćete od br. 114000.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Područje stezanja stezne glave	3 - 16 mm
Oznaka proizvođača	BOS 16-2
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 1. brzina	16 mm

Prihvat stezne glave	1/2 cola – 20 UNF
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 2. brzina	50 mm
Težina	3,7 kg
Prihvat snaga	1200 W
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 1. brzina	50 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 2. brzina	10 mm
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 520 min ⁻¹
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 1600 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Bušilica