

**DCMW 070204, KBN25M, tip: MET****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265664 MET
GTIN	4960664529193
Razred artikla	25H

Opis**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive pločice. MultiEdge Tough; 2 oštrice po izmjenjivoj reznoj pločici s posebnom honanom oštricom za optimalizaciju neprekinutog reza.

Vrsta: KBN25M

Izvedba rezne oštrice: MET

Dubina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 180 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 180 m/min

Izvedba rezne oštrice	MET
Vrsta	KBN25M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMW 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	KBN25M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		