



Tračna brusilica GIS, tip: 790229



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077612 790229
GTIN	2050001676740
Razred artikla	03H

Opis

Izvedba:

Program tračnih brusilica GRIT GI za visoke zahtjeve industrije: **Robusna izrada s iznimno snažnim motorima.**

- **Velika ekonomičnost zahvaljujući najboljem učinku brušenja.**
- **Snažan motor s 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentiran tračni stezni sustav,**
- **Velika radna sigurnost: graničnik, brusni prorez i zaštita za oči mogu se individualno namještati.**

Idealno rješenje za sve koji traže isključivo tračnu brusilicu bez mogućnosti proširenja. Robusni, kompaktni dizajn i jednostavno rukovanje garantiraju prvoklasne rezultate. Praktično podesiva radna visina, usisavanje odvojenih čestica.

Dio isporuke:

Uključuje postolje stroja, CEE utikač (16 A), 1 brusnu traku 2.000 mm; granulacija 36.

Napomena:

Brusne trake vidi br. 558310 i dalje i br. 558453-56.

Tehnički opis

List s podacima

Oznaka proizvođača	GIS 75
Širina trake	75 mm
Duljina trake	2000 mm
Težina	74 kg
maksimalan broj okretaja	3000 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo

Pribor

Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558453 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 80	558453 80
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 40	558310 40
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 120	558453 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 60	558454 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 120	558454 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 60	558453 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558454 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 80	558454 80
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 120	558310 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 60	558310 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 80	558310 80
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558456 36