

Garant**VCGT 160402 FN, PKD, izvedba rezne oštrice: TWF****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265892 TWF
GTIN	4045197452863
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

PKD – Polikristalni dijamant, fine granulacije. Precizna, oštra oštrica za malu silu rezanja.

Upotreba:

Za aluminij, aluminijske legure, obojene metale, plastiku, kompozitne materijale, legure od titana, sinterirane metale.

Kut nagiba: 6 stupanj

Vrsta: PKD

Izvedba rezne oštrice: TWF

Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm

Posmak f : 0,03 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c za aluminij < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Brzina reza v_c za G(C)FK: 400 - 900 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,03 - 0,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Izvedba rezne oštrice	TWF
Brzina reza v_c za G(C)FK	400 - 900 m/min
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Brzina reza v_c za aluminij < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Vrsta	PKD
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	PKD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 160402 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	PKD
Kut nagiba	6 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje