

Garant
DCGW 070202 FN, PKD, izvedba rezne oštrice: N

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	265830 N
GTIN	4045197502391
Razred artikla	21L

Opis
Izvedba:

PKD – Polikristalni dijamant, fine granulacije. Neutrala, bez lomača.

Upotreba:

Za aluminij, aluminijske legure, obojene metale, plastiku, kompozitne materijale, legure od titana, sinterirane metale.

Kut nagiba: 0 stupanj

Vrsta: PKD

Izvedba rezne oštrice: N

Dubina reza a_p : 0,1 - 2,5 mm

Posmak f : 0,03 - 0,4 mm/okr

Brzina reza v_c za aluminij < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

Brzina reza v_c za metale koji ne sadrže željezo: 300 - 1500 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c za G(C)FK	150 - 600 m/min
Brzina reza v_c za aluminij < 10 % Si	300 - 2000 m/min

Brzina reza v_c za metale koji ne sadrže željezo	300 - 1500 m/min
Posmak f	0,03 - 0,4 mm/okr
Dubina reza a_p	0,1 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Izvedba rezne oštrice	N
Vrsta	PKD
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	PKD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGW 070202 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	PKD
Kut nagiba	0 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje