

**Garant**
**VCGT 110302 FN, PKD, izvedba rezne oštrice: TWM**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265877 TWM
GTIN	4045197452832
Razred artikla	21L

**Opis**
**Izvedba:**

**PKD** – Polikristalni dijamant, fine granulacije. Opća strojna obrada, čvrsta rezna oštrica za velike volumene odrezivanja.

**Upotreba:**

Za aluminij, aluminijske legure, obojene metale, plastiku, kompozitne materijale, legure od titana, sinterirane metale.

Kut nagiba: 6 stupanj

Vrsta: PKD

Izvedba rezne oštrice: TWM

Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Posmak  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  za aluminij < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Brzina reza  $v_c$  za metale koji ne sadrže željezo: 300 - 2200 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,05 - 0,3 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Brzina reza $v_c$ za aluminij < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Izvedba rezne oštrice	TWM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ za metale koji ne sadrže željezo	300 - 2200 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza $v_c$ za G(C)FK	400 - 900 m/min
Vrsta	PKD
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	PKD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 110302 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	PKD
Kut nagiba	6 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje