

Garant
DCGT 11T302 FN, PKD, izvedba rezne oštrice: TWM

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	265847 TWM
GTIN	4045197452740
Razred artikla	21L

Opis
Izvedba:

PKD – Polikristalni dijamant, fine granulacije. Opća strojna obrada, čvrsta rezna oštrica za velike volumene odrezivanja.

Upotreba:

Za aluminij, aluminijske legure, obojene metale, plastiku, kompozitne materijale, legure od titana, sinterirane metale.

Kut nagiba: 6 stupanj

Vrsta: PKD

Izvedba rezne oštrice: TWM

Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm

Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c za aluminij < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Brzina reza v_c za metale koji ne sadrže željezo: 300 - 2200 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Izvedba rezne oštrice	TWM

Brzina reza v_c za aluminij < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c za metale koji ne sadrže željezo	300 - 2200 m/min
Brzina reza v_c za G(C)FK	400 - 900 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Vrsta	PKD
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	PKD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T302 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	PKD
Kut nagiba	6 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje