


VBGW 160402, KBN25M, tip: ME

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 265732 ME |
| GTIN | 4960664529759 |
| Razred artikla | 25H |

Opis
Izvedba:

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive pločice. MultiEdge; 2 rezne oštrice po izmjenjivoj pločici.

Vrsta: KBN25M

Izvedba rezne oštrice: ME

Dubina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm

Posmak f : 0,08 - 0,15 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 200 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Dubina reza a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Kutni radijus | 0,2 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 120 - 200 m/min |
| Izvedba rezne oštrice | ME |
| Posmak f | 0,08 - 0,15 mm/okr |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta | KBN25M |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | CBN |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VBGW 160402 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Atribut imena proizvoda | KBN25M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|----------------|------------------------------------|-------|---------|
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| kontinuirano | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| nepravilno | prikladno | | |
| isprekidano | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |