

Garant**CCGT 09T308 FL GS lijevo, PKD, izvedba rezne oštrice: TWN****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265824 TWN
GTIN	4045197448989
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

PKD – Polikristalni dijamant, fine granulacije. Gruborezna, čvrsta rezna oštrica za velike dubine obrade.

Upotreba:

Za aluminij, aluminijske legure, obojene metale, plastiku, kompozitne materijale, legure od titana, sinterirane metale.

Kut nagiba: 6 stupanj

Vrsta: PKD

Izvedba rezne oštrice: TWN

Dubina reza a_p : 0,5 - 7,5 mm

Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr

Brzina reza v_c za aluminij < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Brzina reza v_c za metale koji ne sadrže željezo: 300 - 2200 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr

Brzina reza v_c za aluminij < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Brzina reza v_c za G(C)FK	400 - 900 m/min
Brzina reza v_c za metale koji ne sadrže željezo	300 - 2200 m/min
Izvedba rezne oštrice	TWN
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 7,5 mm
Vrsta	PKD
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	PKD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 09T308 FL
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	PKD
Kut nagiba	6 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje