

**VBGW 160402, KBN35M, tip: ME****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265734 ME
GTIN	4960664544677
Razred artikla	25H

Opis**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive pločice. MultiEdge; 2 rezne oštrice po izmjenjivoj pločici.

Vrsta: KBN35M

Izvedba rezne oštrice: ME

Dubina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm

Posmak f : 0,08 - 0,15 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 200 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Izvedba rezne oštrice	ME
Dubina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Posmak f	0,08 - 0,15 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 200 m/min
Kutni radijus	0,2 mm

Vrsta	KBN35M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBGW 160402
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	KBN35M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
isprekidano	prikladno		
suho	prikladno		