

**Kratka stezna glava za bušenje oblik A, SK 40, Stezni raspon: 2,5-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301490 2,5-16
GTIN	2050001690555
Razred artikla	33W

**Opis****Izvedba:**

Za desni i lijevi smjer rotacije.

**Dio isporuke:**

Uključuje šestokutni odvijač s poprečnom ručkom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Rezervni odvijač br. 627425	SW6
Duljina izboja A-dimenzija	95 mm
Stezni raspon	2,5 - 16 mm
Vanjski Ø D	57 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 30 µm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

---

**Pribor**

Garnitura steznih čeljusti 3-dijelna za stezno područje  
2,5-16 mm

309701 2,5-16

Zupčanik za stezno područje 2,5-16 mm

309702 2,5-16