

Garant**Pločica za ubodno tokarenje, HB7020, širina utora W: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273708 6
GTIN	4045197486561
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Tolerancija širine utora w	±0,04 mm
Širina utora w	6 mm
Posmak f	0,09 - 0,34 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7020
Kutni radijus R	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	primjereno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	60 m/min	S
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
CuZn	primjereno	250 m/min	N
Uni	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		