

**Kratka stezna glava za bušenje oblik A, SK 50, Stezni raspon: 1-13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301500 1-13
GTIN	4045197307644
Razred artikla	37D

Opis**Izvedba:**

Za desni i lijevi smjer rotacije.

Bruniran.

Dio isporuke:

Uključuje šestokutni odvijač s poprečnom ručkom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Stezni raspon	1 - 13 mm
Rezervni odvijač br. 627425	SW6
Duljina izboja A-dimenzija	87,5 mm
Vanjski Ø D	43 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 18000 min ⁻¹
Maksimalni pritezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

Pribor

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50