

Garant
Hidraulička stezna glava kratka, izvedba HT, SK 40, Stezni Ø D1: 20mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302028 20
GTIN	4045197513076
Razred artikla	31H

Opis
Izvedba:

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguć aksijalni premještaj po duljini (premještaj za 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

Upotreba:

- Za bušenje, razvrtanje te laganu i tešku strojnu obradu pri glodanju.
- Maksimalno prenosivi stezni momenti 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

Napomena:

V = maksimalni put prijenosa!

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	45,5 mm
odgovarajući redukcijska čahura	302160; 302165; 302150; 302155
Duljina izboja A-dimenzija	64,5 mm

Stezni $\varnothing D_1$	20 mm
Vanjski $\varnothing D$	49 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 12 mm	302160 12
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 16 mm	302160 16
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni $\varnothing D1$ 10 mm	302155 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni $\varnothing D1$ 16 mm	302155 16
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 3 mm	302160 3
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
	302160 6

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302160 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302155 6
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302155 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302155 12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302155 14
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302160 8
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302160 4
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302160 5
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302155 4
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm	302160 14
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302155 5
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302155 3