

Garant**Hidraulička stezna glava kratka, izvedba HT s rupama rashladnog kanala, SK 40, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302031 12
GTIN	4045197644763
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguć aksijalni premještaj po duljini (premještaj za 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

Upotreba:

- Za bušenje, razvrtanje te laganu i tešku strojnu obradu pri glodanju.
- Maksimalno prenosivi stezni momenti 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

Napomena:

V = maksimalni put prijenosa!

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Korisna duljina L ₁	31 mm

odgovarajući redukcijaska čahura	302140; 302135
Stezni $\varnothing D_1$	12 mm
Vanjski $\varnothing D$	42 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Provrt za rashladne kanale	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni $\varnothing D1$ 5 mm	302135 5
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 3 mm	302140 3
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni $\varnothing D1$ 4 mm	302140 4
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
	308700 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40

308610 40

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm

302135 6

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308615 40

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm

302135 3

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm

302140 5

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm

302140 8

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308806 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308635 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm

302135 4

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm

302140 6

Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M

308670 40M

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40

308625 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40

308630 40

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302135 8
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40