

Garant**Hidraulička stezna glava kratka, izvedba HT s rupama rashladnog kanala, SK 40, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302031 16
GTIN	4045197644770
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguć aksijalni premještaj po duljini (premještaj za 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

Upotreba:

- Za bušenje, razvrtanje te laganu i tešku strojnu obradu pri glodanju.
- Maksimalno prenosivi stezni momenti 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

Napomena:

V = maksimalni put prijenosa!

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	64,5 mm
Korisna duljina L ₁	45,5 mm

Stezni $\varnothing D_1$	16 mm
Vanjski $\varnothing D$	46 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Provrt za rashladne kanale	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava