

**Garant****Hidraulička stezna glava kratka, izvedba HT, SK 50, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302029 20
GTIN	4045197543684
Razred artikla	31H

**Opis****Izvedba:**

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguć aksijalni premještaj po duljini (premještaj za 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

**Upotreba:**

- Za bušenje, razvrtanje te laganu i tešku strojnu obradu pri glodanju.
- Maksimalno prenosivi stezni momenti 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

**Napomena:**

V = maksimalni put prijenosa!

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

**Tehnički opis**

odgovarajući redukcijska čahura	302160; 302165; 302150; 302155
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	45,5 mm

Duljina izboja A-dimenzija	64,5 mm
Vanjski Ø D	49 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm	302160 14
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302155 6
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302155 5
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302160 8
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302160 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302155 10

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm	302160 16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302160 3
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302160 12
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302155 4
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302160 5
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302155 8
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302155 16
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302155 12
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
	302160 6

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm

302160 4

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm

302155 14

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm

302155 3