

Garant

Hidraulička stezna glava kratka, izvedba HT, SK 50, Stezni Ø D1: 32mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302029 32
GTIN	4045197586957
Razred artikla	31H

Opis

Izvedba:

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguć aksijalni premještaj po duljini (premještaj za 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

Upotreba:

- Za bušenje, razvrtanje te laganu i tešku strojnu obradu pri glodanju.
- Maksimalno prenosivi stezni momenti 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

Napomena:

V = maksimalni put prijenosa!

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	32 mm
odgovarajući redukcijska čahura	302180; 302175
Korisna duljina L ₁	62 mm

Duljina izboja A-dimenzija	81 mm
Vanjski Ø D	72 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 18 mm	302175 18
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302175 14
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 25 mm	302175 25
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302180 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302175 10

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 20 mm	302180 20
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 20 mm	302175 20
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 25 mm	302180 25
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302180 12
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302175 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302175 16
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm	302180 14
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 18 mm	302180 18
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302180 6
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
	302180 8

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm

302180 16

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm

302175 12

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm

302175 6