

Garant**Kratka stezna glava za bušenje oblik ADB, SK 40, Stezni raspon: 0,5-16mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301465 0,5-16
GTIN	4045197573407
Razred artikla	31B

Opis

Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.

S otvorom za Balluff/RFID čip. Maksimalna pogreška koncentričnosti $\leq 20 \mu\text{m}$.

Pjeskareno staklom.

Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ** s T ručicom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Rezervni odvijač br. 627425	SW 6
Izvedba	standard
Stezni raspon	0,5 - 16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Vanjski \varnothing D	57 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maksimalno 50 bara

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 20 μm
Maksimalni pritezni moment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

Pribor

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
	308830 40

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40

308605 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308700 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308615 40