

Garant**Adapter s navojnom drškom ER16, navoj M × dimenzija A: M16X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301382 M16X50
GTIN	4045197649492
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Za stezanje alata cilindričnom drškom.

Odgovara:

Držači alata za glodala s navojnom drškom.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308901 – 309430.

Matice za ER stezna čahura br. 309650; 309652.

Napomena:

Odgovarajući nastavci odnosno redukcija br. 301358 / 1359.

Tehnički opis

Navoj M	M16×50
Ø D ₂	30 mm
Vanjski Ø matice D	22 mm
L ₁	30 mm
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Držać ureznika

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER mini stezna matica za ER 25	309650 25
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER mini stezna matica za ER 8	309650 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER mini stezna matica za ER 16	309650 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ER mini stezna matica s brtvenim prstenima za ER 20	309652 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
ER mini stezna matica s brtvenim prstenima za ER 25	309652 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ER mini stezna matica s brtvenim prstenima za ER 16	309652 16
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER mini stezna matica za ER 20	309650 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER mini stezna matica za ER 11	309650 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
	309430 3,5

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm 308906 9

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm 308922 9

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm 308906 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm 308901 2

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm 308901 3

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm 308901 1

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm 308920 9

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm 309430 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm 308920 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm 308901 7

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm 308906 7

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm 308922 4

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm 308901 4

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm 309430 7

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm 309425 4,5

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm 308922 10

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm 308921 4

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm 309430 10