

Garant**Pločica za ubodno tokarenje fina obrada, HB7215, širina utora W: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273717 2
GTIN	4045197657954
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Širina utora w	2 mm
Posmak f	0,04 - 0,14 mm/okr
Dubina reza a _p	0,2 - 1,1 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	K
Dodatna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7215
Kutni radijus R	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
GG(G)	prikladno	280 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		