

Garant**Kratka stezna glava za bušenje oblik ADB, SK 50, Stezni raspon: 0,5-16mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301467 0,5-16
GTIN	4045197573414
Razred artikla	31B

Opis

Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.

S otvorom za Balluff/RFID čip. Maksimalna pogreška koncentričnosti $\leq 20 \mu\text{m}$.

Pjeskareno staklom.

Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ** s T ručicom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Stezni raspon	0,5 - 16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	106 mm
Izvedba	standard
Rezervni odvijač br. 627425	SW 6
Vanjski \varnothing D	57 mm
Prihvata	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 20 μm
Maksimalni pritezni moment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

Pribor

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50