

Garant**Adapter s navojnom drškom ER16, navoj M × dimenzija A: M16X85****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 301382 M16X85 |
| GTIN | 4045197644930 |
| Razred artikla | 31Z |

Opis**Izvedba:**

Za stezanje alata cilindričnom drškom.

Odgovara:

Držači alata za glodala s navojnom drškom.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308901 – 309430.

Matice za ER stezna čahura br. 309650; 309652.

Napomena:

Odgovarajući nastavci odnosno redukcija br. 301358 / 1359.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|----------------|
| Ø D ₂ | 30 mm |
| Navoj M | M16×85 |
| Vanjski Ø matice D | 22 mm |
| L ₁ | 65 mm |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Držać ureznika |

Pribor

| | |
|---|------------|
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 308906 7 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm | 308901 10 |
| ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm | 308922 9 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm | 309425 2,8 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm | 308901 7 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 308906 9 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 308921 10 |
| ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309371 8 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309425 4,5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm | 308920 7 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm | 308920 5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm | 308901 5 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm | 308906 3 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 308921 7 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm | 308921 3 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm | 308901 1 |
| ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm | 309372 4 |
| ER mini stezna matica za ER 16 | 309650 16 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 308921 8 |
| ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm | 309371 4 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm | 308901 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm | 308920 2 |
| ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309371 6 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 308921 6 |

| | |
|---|------------|
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309425 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm | 308920 6 |
| ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309372 8 |
| ER mini stezna matica za ER 8 | 309650 8 |
| ER mini stezna matica s brtvenim prstenima za ER 25 | 309652 25 |
| ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm | 308922 6 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm | 309370 10 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm | 308921 4 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 308906 10 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm | 308901 4 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm | 308901 3 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm | 309370 1 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm | 308901 2 |
| ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm | 308922 10 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm | 308901 1,5 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm | 309370 9 |
| ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm | 309371 3 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 308921 9 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 308906 8 |
| ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309371 9 |
| ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309372 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm | 308920 4 |
| ER mini stezna matica s brtvenim prstenima za ER 16 | 309652 16 |
| ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm | 309371 5 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm | 309370 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm | 308920 9 |

| | |
|---|------------|
| ER mini stezna matica za ER 25 | 309650 25 |
| ER mini stezna matica s brtvenim prstenima za ER 20 | 309652 20 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm | 309370 4 |
| ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 309371 10 |
| ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm | 308922 5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm | 308920 3 |
| ER mini stezna matica za ER 11 | 309650 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm | 308901 2,5 |
| ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm | 308922 8 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm | 308920 1 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm | 309370 8 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm | 309370 2 |
| ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309371 7 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm | 308920 10 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm | 309370 5 |
| ER mini stezna matica za ER 20 | 309650 20 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm | 308906 5 |
| ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm | 308922 4 |
| ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm | 308922 3 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm | 308920 8 |
| ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm | 308922 7 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 308906 6 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm | 308921 5 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm | 309425 3,5 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm | 309370 7 |

| | |
|--|----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm | 308901 9 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm | 308901 8 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm | 309370 3 |
| ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm | 308906 4 |