

**Hidraulička stezna glava kratka, teška, oblik ADB, SK 40, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302001 20
GTIN	2050001653024
Razred artikla	33W

**Opis****Izvedba:**

- **Koncentričnost  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **S Balluffchip provrtom.**
- **Moguće aksijalno podešavanje dužine (put podešavanja 10 mm).**
- **Fleksibilno zahvaljujući korištenju redukcijskih čahura.**
- **Tlak rashladnog sredstva do 80 bara.**

**Upotreba:**

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32:

Redukcijska čahura br. 302135 – 302180.

Vijci s graničnikom za izravno pritezanje, odnosno kod upotrebe redukcijskih čahura na upit.

**Napomena:**

V = maksimalni put prijenosa!

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 64,5 mm

Vanjski Ø D: 49,5 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 42 mm

odgovarajući redukcijska čahura: 302160; 302165; 302155; 302150

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	64,5 mm
----------------------------	---------

Korisna duljina L <sub>1</sub>	42 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
odgovarajući redukcijnska čahura	302160; 302165; 302155; 302150
Vanjski Ø D	49,5 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302155 4
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302160 3
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302160 10
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302155 8
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302160 6
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302160 4
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302155 10
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302155 5
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302155 16
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm	302160 14

Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302155 3
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302155 12
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302155 14
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena  Stezni Ø D1 5 mm	302160 5
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena  Stezni Ø D1 12 mm	302160 12
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena  Stezni Ø D1 16 mm	302160 16
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena  Stezni Ø D1 8 mm	302160 8
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302155 6
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40