



Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB, SK 40, Stezni Ø D1: 8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302032 8
GTIN	2050001653116
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Rotacija $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Zaustavni vijci za izravno stezanje / pri uporabi redukcijskih čahura dostupni na upit.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	8 mm
Korisna duljina L ₁	61,5 mm
L ₂	30 mm
Navoj M	M6
Težina	1,3 kg

Duljina izboja A-dimenzija	80,5 mm
Ø D ₂	28 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
	308700 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40

308610 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308635 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308660 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308802 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308806 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40

308630 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308765 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40

308625 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40