



## Kratka stezna glava za bušenje oblik A, SK 40, Stezni raspon: 1-13mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301480 1-13
GTIN	4045197307620
Razred artikla	37D

### Opis

#### Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.

Bruniran.

#### Dio isporuke:

Uključuje šestokutni odvijač s poprečnom ručkom.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

### Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	87,5 mm
Rezervni odvijač br. 627425	SW6
Stezni raspon	1 - 13 mm
Vanjski Ø D	43 mm
Prihvati	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Maksimalni pritezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

**Pribor**

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40