

Garant**Adapter s navojnom drškom ER25, navoj M × dimenzija A: M16X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301387 M16X50
GTIN	4045197644947
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Za stezanje alata cilindričnom drškom.

Odgovara:

Držači alata za glodala s navojnom drškom.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308901 – 309430.

Matice za ER stezna čahura br. 309650; 309652.

Napomena:

Odgovarajući nastavci odnosno redukcija br. 301358 / 1359.

Tehnički opis

Vanjski Ø matice D	35 mm
Navoj M	M16×50
Ø D ₂	30 mm
L ₁	30 mm
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Držać ureznika

Pribor

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308959 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308960 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308960 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309374 15
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309374 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309375 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
ER mini stezna matica za ER 8	309650 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308962 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
ER mini stezna matica za ER 16	309650 16
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309374 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309373 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER mini stezna matica s brtvenim prstenima za ER 16	309652 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308962 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309374 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308959 8
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309375 4
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309374 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309375 6
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309374 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309374 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
ER mini stezna matica za ER 25	309650 25
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309374 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309374 8
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309374 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309373 16
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309374 4
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	308962 11
	308962 3

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm

308962 12

ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm

309375 10

ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm

309375 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm

308960 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm

308960 8

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm

309373 2

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm

309373 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm

308941 4

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

308962 8

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

308946 7

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm

309373 11

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm

308941 13

ER mini stezna matica za ER 20

309650 20

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm

308960 15

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm

308962 5

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm

309373 15

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm

309430 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm

308960 2

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

308959 9

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

308946 10

ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm

309375 12

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309430 4,5

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309373 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309373 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309373 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	308962 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309373 13
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309373 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309373 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309374 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309373 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308960 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308960 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm	309373 12
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308960 14
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309374 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
ER mini stezna matica za ER 11	309650 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER mini stezna matica s brtvenim prstenima za ER 20	309652 20
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308959 4
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309373 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309374 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER mini stezna matica s brtvenim prstenima za ER 25	309652 25
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308959 7

