



## Hidraulička stezna glava kratka, teška, oblik ADB, SK 40, Stezni Ø D1: 20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302005 20
GTIN	4045197146069
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

- Rotacija  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

#### Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32: redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

#### Napomena:

V = maksimalni put prijenosa!

### Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	64,5 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	42 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
odgovarajući redukcijska čahura	302160; 302165; 302155; 302150
Vanjski Ø D	49,5 mm

Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302155 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm	302160 14
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302160 5
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302155 3
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302155 16
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm	302160 16
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40

Stezni vijak za hidrauličku steznu glavu prikladan za SK 40	309903 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302160 10
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302155 10
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302155 4
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302155 8
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302155 12
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302160 8
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302160 12
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302155 14
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302155 5
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302160 6
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302160 4
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302160 3